

**Garant**
**DNMG 150604, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250658 HB7140-1
GTIN	4045197820440
Classe articolo	21G

### Descrizione

DNMG 150604 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

 Avanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,

 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150604
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura