

Garant**Ganascia Gripp rigida, Per modello: 100****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361128 100
GTIN	4045197849090
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per l'alloggiamento degli inserti di presa n. art. 361160 7 e 361238 – 361250. Per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e moduli di serraggio n. art. 361105 – 361110.

Fornitura:

Incl. viti di fissaggio.

Descrizione tecnica

Lunghezza l_1	33 mm
Per codice a colori	Xpent0
Altezza ganasce h	35 mm
Altezza h_1	35 mm
Larghezza ganasce b	100 mm
Lunghezza ganasce l	70 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite

