

Garant
SNMG 120404, Tipo: HB7140-1

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251142 HB7140-1
GTIN	4045197820617
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 120404 HB7140-1 Raggio di curvatura: 0,4 mm
 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VS
 Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rompitruccioli	VS
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,4 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 120404
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura