

Garant**DNMG 150608, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250660 HB7140-1
GTIN	4045197820457
Classe articolo	21G

Descrizione

DNMG 150608 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
Rompitrucioli: VS
Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mm
Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	0,8 mm
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Rompitrucioli	VS

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 150608
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura