

Garant**VNMG 160404, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251732 HB7140-1
GTIN	4045197820761
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 260 m/min

Descrizione tecnica

Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 260 m/min
Rompitrucioli	VS
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Tipo	HB7140-1
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,

Impiego principale	M
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura