

Garant**WNMG 080408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252070 HB7120-1
GTIN	4045197820181
Classe articolo	21G

Descrizione tecnica

Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Rompitrucioli	VM
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M
Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	80 - 260 m/min
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080408

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserito per tornitura