

Garant**DNMG 110404, Tipo: HB7140-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	250752 HB7140-1
GTIN	4045197820488
Classe articolo	21G

Descrizione

DN. G 110404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
Rompitrucoli: VM
Tolleranza: M
Profondità di taglio a_p : 0,5 - 5 mm
Avanzamento f : 0,2 - 0,5 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,2 - 0,5 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Tipo	HB7140-1
Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	VM
Impiego principale	M

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Profondità di taglio a_p	0,5 - 5 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	DNMG 110404
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura