

**Garant****WNMG 080404, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251962 HB7140-1
GTIN	4045197820822
Classe articolo	21G

## Descrizione

WNMG 080404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitruccioli: VS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

## Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitruccioli	VS
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Avanzamento $f$	0,1 - 0,4 mm/gir,
Tipo	HB7140-1
Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm

Raggio di curvatura	0,4 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080404
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura