

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7120-1
GTIN	4045197820082
Classe articolo	21G

Descrizione

VNMG 160408 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Profondità di taglio a_p : 0,3 - 2 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,4 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Impiego principale	M
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,3 - 2 mm
Raggio di curvatura	0,8 mm
Avanzamento f	0,05 - 0,4 mm/gir,
Rompitrucoli	VS
Tipo	HB7120-1

Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura