

**Garant**
**VNMG 160408, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Classe articolo	21G

### Descrizione

VNMG 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1  
 Rompitrucioli: VS  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,05 - 0,4 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 70 - 260 m/min

### Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Avanzamento $f$	0,05 - 0,4 mm/gir,
Raggio di curvatura	0,8 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	70 - 260 m/min
Impiego principale	M
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Rompitrucioli	VS

Profondità di taglio $a_p$	0,3 - 2 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura