

**Garant****WNMG 060404, Tipo: HB7120-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	252062 HB7120-1
GTIN	4045197820150
Classe articolo	21G

**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Tipo	HB7120-1
Profondità di taglio $a_p$	0,5 - 4 mm
Raggio di curvatura	0,4 mm
Avanzamento $f$	0,1 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Rompitrucioli	VM
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	80 - 260 m/min
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 060404

Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura