

**Garant****VNMG 160404, Tipo: HB7140-1**

## Dati di ordinazione

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Numero d'ordine | 251802 HB7140-1 |
| GTIN            | 4045197820785   |
| Classe articolo | 21G             |

## Descrizione

VN. G 160404 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucioli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,5 - 4 mmAvanzamento  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 60 - 230 m/min

## Descrizione tecnica

|  |                   |
|--|-------------------|
| Raggio di curvatura                              | 0,4 mm            |
| Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale | 60 - 230 m/min    |
| Avanzamento $f$                                  | 0,1 - 0,5 mm/gir, |
| Rompitrucioli                                    | VM                |
| Impiego principale                               | M                 |
| Profondità di taglio $a_p$                       | 0,5 - 4 mm        |

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Condizione di taglio              | leggermente interrotto |
| Tipo                              | HB7140-1               |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura   |
| Materiale da taglio               | HM                     |
| Codice ISO Inserto                | VNMG 160404            |
| Numero di sostituzioni/taglienti  | 4                      |
| Tolleranza                        | M                      |
| Tipo di prodotto                  | Inserto per tornitura  |