

## Morsa di precisione per rettifica e controllo con asta filettata, Larghezza ganasce A: 70mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	363250 70
GTIN	4045197295804
Classe articolo	32K

### Descrizione

**Esecuzione:**

Prisma rettificato.

Interamente in acciaio; temprata e **rettificata su tutti i lati** per lavorazione su 4 lati.

**Con asta filettata.** Con prisma orizzontale.

**Uso:**

Per **la lavorazione e il controllo.**

**Precisione:**

Inferiore a **0,005 mm** / 100 mm.

**Fornitura:**

Incluso robusto **astuccio.**

### Descrizione tecnica

Altezza corpo base G	32 mm
Campo di serraggio massimo b	80 mm
Lunghezza complessiva a	160 mm
Peso	3 kg
Larghezza ganasce A	70 mm
Altezza ganasce C	30 mm
Larghezza complessiva B	70 mm
Tipo di prodotto	Morsa di precisione per controllo

