


**Garant**
**SNMG 150612, Tipo: HB7140-1**


### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251330 HB7140-1
GTIN	4045197820686
Classe articolo	21G

### Descrizione

SNMG 150612 HB7140-1 Raggio di curvatura: 1,2 mm  
 Tipo: HB7140-1  
 Rompitruccioli: VG  
 Profondità di taglio  $a_p$ : 1,5 - 9 mm  
 Avanzamento  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/gir,  
 Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 50 - 210 m/min

### Descrizione tecnica

Rompitruccioli	VG
Tipo	HB7140-1
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	50 - 210 m/min
Profondità di taglio $a_p$	1,5 - 9 mm
Raggio di curvatura	1,2 mm
Impiego principale	M

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 150612
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura