

Garant**VNMG 160408, Tipo: HB7140-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251804 HB7140-1
GTIN	4045197820792
Classe articolo	21G

Descrizione

VN. G 160408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1

Rompitrucoli: VM

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,5 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,1 - 0,5 mm/gir,
Impiego principale	M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto

Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Rompitrucoli	VM
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	VNMG 160408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura