

Garant
CNMG 120408, Tipo: HB7140-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	250158 HB7140-1
GTIN	4045197820310
Classe articolo	21G

Descrizione

CN. G 120408 HB7140-1 Tipo: HB7140-1
 Rompitruccioli: VM
 Tolleranza: M
 Profondità di taglio a_p : 0,5 - 4 mm
 Avanzamento f : 0,1 - 0,4 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 60 - 230 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7140-1
Condizione di taglio	leggermente interrotto
Velocità di taglio v_c applicazione principale	60 - 230 m/min
Avanzamento f	0,1 - 0,4 mm/gir,
Profondità di taglio a_p	0,5 - 4 mm
Impiego principale	M

Rompitrucioli	VM
Raggio di curvatura	0,8 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura-Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	CNMG 120408
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura