


Garant
WNMG 080412, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	252210 HB7120-1
GTIN	4045197820211
Classe articolo	21G

Descrizione

WNMG 080412 HB7120-1 Tipo: HB7120-1
 Rompitrucioli: VG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 6 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,6 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Raggio di curvatura	1,2 mm
Rompitrucioli	VG
Tipo	HB7120-1
Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Avanzamento f	0,25 - 0,6 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo
Impiego principale	M

Profondità di taglio a_p	1,5 - 6 mm
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	WNMG 080412
Numero di sostituzioni/taglienti	6
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura