

Garant
SNMG 190616, Tipo: HB7120-1


Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Classe articolo	21G

Descrizione

SNMG 190616 HB7120-1 Raggio di curvatura: 1,6 mm
 Tipo: HB7120-1
 Rompitruccioli: VG
 Profondità di taglio a_p : 1,5 - 9 mm
 Avanzamento f : 0,25 - 0,8 mm/gir,
 Velocità di taglio v_c applicazione principale: 70 - 240 m/min

Descrizione tecnica

Avanzamento f	0,25 - 0,8 mm/gir,
Raggio di curvatura	1,6 mm
Impiego principale	M
Rompitruccioli	VG
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	1,5 - 9 mm

Velocità di taglio v_c applicazione principale	70 - 240 m/min
Tipo	HB7120-1
Assegnazione finitura/sgrossatura	Sgrossatura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	SNMG 190616
Numero di sostituzioni/taglienti	8
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura