



Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, Ø DC h8 (mm oppure pollici): 8,3



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	114030 8,3
GTIN	4045197851062
Classe articolo	12B

Descrizione

Esecuzione:

HOLEX CleverDrill: Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Nota:

Prodotto più recente per n. art. 114050 e n. art. 114160.

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata L₂: 62,6 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli L_c: 75 mm

Lunghezza complessiva L: 117 mm

Ø codolo D_s: 8,3 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm²: 0,1 mm/gir,

Descrizione tecnica

Numero taglienti Z	2
Lunghezza complessiva L	117 mm
Ø nominale D _c	8,3 mm

Scheda tecnica

Ø codolo D _s	8,3 mm
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm ²	0,1 mm/gir,
Norma	DIN 338
Lunghezza scanalatura per trucioli L _c	75 mm
Tolleranza Ø nominale	h8
Profondità di foratura massima consigliata L ₂	62,6 mm
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio > 10% Si	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio < 500 N/mm ²	idoneo	35 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm ²	idoneo	32 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo	22 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm ²	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		

Scheda tecnica

a umido max.

idoneo