



## Corpo base del mandrino trascinatore per serraggio nel mandrino autocentrante



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	327540
GTIN	4019208019895
Classe articolo	35R

### Descrizione

#### Esecuzione:

- **Angolo cuspidato 60°, Ø dimensione di trascinamento: 8 – 80 mm.**
- **Le molle a tazza precaricate e regolabili assialmente fungono da supporto alla cuspidato e compensano le profondità del centro.**
- **La punta può essere riaffilata senza difficoltà.**
- **Senza cuspidato, senza menabrida.**
- **Per i corpi base Dimensione 3 – 6 sono adatti tutti i menabrida n. art. 327600 – 327650 e le cuspidato n. art. 327660.**
- **Per rotazione oraria e antioraria.**

#### Uso:

Per l'inserimento nel cono del mandrino del tornio.

#### Nota:

Pezzo complementare relativamente al n. art. 321750 e 321770.

Ø gambo: 25 mm

Lunghezza attacco: 45 mm

Ø corpo di serraggio: 85 mm

Peso: 2,3 kg

### Descrizione tecnica

Lunghezza attacco	45 mm
Peso	2,3 kg

Ø gambo	25 mm
Ø corpo di serraggio	85 mm
Tipo di prodotto	Mandrino trascinante