

Garant**DC. T 11T304, Tipo: HB7120-1**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Classe articolo	21G

Descrizione

DC. T 11T304 HB7120-1 Tipo: HB7120-1

Rompitrucoli: VS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento f : 0,1 - 0,3 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 90 - 290 m/min

Descrizione tecnica

Tipo	HB7120-1
Condizione di taglio	continuo
Profondità di taglio a_p	0,2 - 1,5 mm
Avanzamento f	0,1 - 0,3 mm/gir,
Velocità di taglio v_c applicazione principale	90 - 290 m/min
Impiego principale	M

Raggio di curvatura	0,4 mm
Rompitrucoli	VS
Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Insetto	DCMT 11T304
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Insetto per tornitura