



**Punta elicoidale in HSS HOLEX CleverDrill N, non rivestito, Ø DC h8 (mm oppure pollici): 15,25**



**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	114030 15,25
GTIN	4045197851567
Classe articolo	12B

**Descrizione**

**Esecuzione:**

**HOLEX CleverDrill:** Punta stabile per tutte le applicazioni standard. Migliore comportamento di perforazione grazie all'affilatura a croce. Spessore del nocciolo e conicità normali. Profilo rettificato. Superficie: Scanalatura elicoidale rinvenuta color bronzo.

**Raccomandazioni:**

**Profondità di foratura massima:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Nota:**

**Prodotto più recente per n. art. 114050 e n. art. 114160.**

Dim. 13,2 – 20: Con codolo ribassato Ø 12,7 mm.

Passaggio interno per LR: no

Norma: DIN 338

Tolleranza Ø nominale: h8

Angolo di affilatura: 130 grado

Numero taglienti Z: 2

Profondità di foratura massima consigliata  $L_2$ : 97,2 mm

Lunghezza scanalatura per trucioli  $L_c$ : 120 mm

Lunghezza complessiva L: 178 mm

Ø codolo  $D_s$ : 12,7 mm

Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,16 mm/gir,

**Descrizione tecnica**

Norma	DIN 338
Ø nominale $D_c$	15,25 mm
Ø codolo $D_s$	12,7 mm

## Scheda tecnica

Profondità di foratura massima consigliata $L_2$	97,2 mm
Tolleranza $\varnothing$ nominale	h8
Lunghezza complessiva L	178 mm
Numero taglienti Z	2
Lunghezza scanalatura per trucioli $L_c$	120 mm
Avanzamento f in acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/gir,
Angolo di affilatura	130 grado
Serie	HOLEX CleverDrill
Rivestimento	non rivestito
Materiale da taglio	HSS
Modello	N
Codolo	Codolo cilindrico
Passaggio interno per LR	no
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta elicoidale

### Dati utente

	Idoneità	$V_c$	Codice ISO
Alluminio, plastiche	limitatamente adatto	80 m/min	N
Alluminio (a truciolo corto)	limitatamente adatto	60 m/min	N
Alluminio $> 10\% \text{ Si}$	limitatamente adatto	50 m/min	N
Acciaio $< 500 \text{ N/mm}^2$	idoneo	35 m/min	P
Acciaio $< 750 \text{ N/mm}^2$	idoneo	32 m/min	P
Acciaio $< 900 \text{ N/mm}^2$	idoneo	22 m/min	P
Acciaio $< 1100 \text{ N/mm}^2$	limitatamente adatto	18 m/min	P
GG(G)	limitatamente adatto	30 m/min	K
CuZn	idoneo	40 m/min	N
Olio	idoneo		

## Scheda tecnica

a umido max.

idoneo