

Garant
Fresa per smussi a 30°, codolo Weldon, Modello: 6

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216548 6
GTIN	4045197851727
Classe articolo	210

Descrizione
Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 3,0** con lama n. art. **674252 Dim. 15IP**.

Descrizione tecnica

Sporgenza totale L_1	38 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	32 mm
Numero taglienti Z	2
Inserto adatto	260986 HB725-1
Vite inserto	219844 (15IP; 3,0 Nm)
Ø D	6 mm
Ø Codolo D_s h6	25 mm
Lunghezza complessiva $L_{compl.}$	100 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	120 grado
Angolo di regolazione κ	30 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard

Tipo di prodotto

Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3
Impronta Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 3,0 Nm

211750 3,0

Vite di serraggio

219844