

Garant
Fresa per smussi a 60°, codolo Weldon, Modello: 5

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	216552 5
GTIN	4045197851734
Classe articolo	210

Descrizione
Nota:

Usare il giravite dinamometrico GARANT TQ n. art. **211750 Dim. 1,2** con lama n. art. **674252 Dim. 8IP**.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva $L_{\text{compl.}}$	70 mm
Ø Smussatura massima D_{max}	16 mm
Ø Codolo D_s h6	12 mm
Inserto adatto	260982 HB725-1
Vite inserto	219795 1 (8IP; 1,2 Nm)
Sporgenza totale L_1	20 mm
Numero taglienti Z	1
Ø D	5,4 mm
Esecuzione del codolo	codolo Weldon
Angolo di smussatura a spinta	60 grado
Passaggio interno per LR	sì
Sostituzione del materiale	PowerCard
Tipo di prodotto	Fresa per smussi e cianfrinatura

Accessori

Vite di serraggio Modello 1	219795 1
Giravite dinamometrico, fisso Coppia impostata 1,2 Nm	211750 1,2
Bit di precisione per viti Torx Plus®, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Torx Plus® 8IP	674252 8IP