

Garant
Mandrino HT, BT 50 corto, Ø di serraggio D1: 32mm

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303452 32
GTIN	4045197589811
Classe articolo	31H

Descrizione
Esecuzione:

- **Rigidità complessiva molto elevata grazie alla struttura ottimizzata.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza, corsa di regolazione 10 mm.**

Vantaggi:

- **Massime coppie trasmissibili, 550 Nm, esecuzione HT (High Torque), pertanto è garantita la sicurezza dei processi.**
- **Proprietà di smorzamento ideali, pertanto si possono garantire una superficie del pezzo ottimale, un incremento della durata e nessun rischio di danni al mandrino.**
- **Termostabilità fino a 120 °C.**

Uso:

In particolare nella truciatura pesante durante la fresatura.

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802.

Nota:

Prestare attenzione in caso di utensili extralunghi e durante la lavorazione TPC.

Descrizione tecnica

Bussola di riduzione adatta	302180; 302175
Sporgenza totale Dim. A	90 mm
Ø Attacco D ₁	32 mm

Lunghezza utile L ₁	52 mm
Ø Esterno D	72 mm
Adattatore	BT 50 corto
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Forma	ADB
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 µm
Strategia di truciatura	HPC
Strategia di truciatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave per codoli di serraggio DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69872) per Dim. cono 50	308820 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50