

**Garant**

**Disco abrasivo per sgrossatura Universale, Ø Disco × Spessore disco:  
230X7mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	560010 230X7
GTIN	4045197480767
Classe articolo	51M

## Descrizione

### Esecuzione:

- Grana, legante, additivi abrasivi, nonché rinforzo dei dischi per smerigliatura si adattano in modo ottimale al relativo campo di applicazione per l'elevata capacità di asportazione e durata.
- Forme: dischi abrasivi per sgrossatura, curvati (forma 27, 28, 29)
- angolo di rettifica da 20° a 30°
- Impiego: su smerigliatrici angolari elettriche e pneumatiche con velocità periferica max. di 80 m/s per sgrossatura di punti di saldatura, superfici e bordi.

Per impiego universale su INOX, acciaio e ghisa.

### Specifiche:

**28-A30R-BFX.**

## Descrizione tecnica

Ø Foro	22,23 mm
Numero massimo giri	6600 min <sup>-1</sup>

Larghezza disco	7 mm
Ø Disco	230 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Specifica	A30R-BF
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	20-30 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Ottimizzato per il materiale	INOX
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco abrasivo per sgrossatura

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

