

Garant**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 40 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303050 22
GTIN	4045197821638
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	48 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Adattatore	BT 40 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	JIS B6339
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308801 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308795 40
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308760 40
Codolo Hurco 90° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308806 40
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo 45° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308765 40
Codolo 60° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308785 40
Codolo 90° a tenuta stagna Adatti per coni 40	308790 40
Codolo Hurco 45° con accoppiamento a tenuta stagna Adatti per coni 40	308802 40