

Garant

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 40 A = 300, Mandrino di Ø d1: 22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 303051 22 |
| GTIN | 4045197821669 |
| Classe articolo | 31A |

Descrizione

Esecuzione:

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

| | |
|--|---------------|
| Ø Esterno D | 48 mm |
| Mandrino di Ø d ₁ | 22 mm |
| Sporgenza totale Dim. A | 300 mm |
| Lunghezza mandrino portafresa L ₄ | 19 mm |
| Adattatore | BT 40 A = 300 |
| Norma | DIN 6357 |

| | |
|--|--------------------------------------|
| Norma attacco | ISO 7388-2 |
| Norma attacco | JIS B6339 |
| Norma attacco | DIN 69882-3 |
| Forma | A |
| Qualità equilibratura G con numero di giri | G 6,3 con 8000 min ⁻¹ |
| Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm |
| Strategia di truciolatura | HPC |
| Oscillazione | evaporato |
| Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |

Accessori

| | |
|---|-----------|
| Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308785 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308765 40 |
| Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308760 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308790 40 |
| Codolo Hurco 90° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308806 40 |
| Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm | 309840 22 |
| Codolo Hurco 45° con accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308802 40 |
| Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308795 40 |
| Codolo Hurco 45° con foro di 4 mm e accoppiamentoa tenuta stagna Adatti per coni 40 | 308801 40 |