

Garant**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 50 A = 200, Mandrino di Ø d1: 22mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303054 22
GTIN	4045197821683
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificate.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	19 mm
Sporgenza totale Dim. A	200 mm
Ø Esterno D	48 mm
Mandrino di Ø d ₁	22 mm
Adattatore	BT 50 A = 200
Norma	DIN 6357

Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	DIN 69882-3
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308795 50
Codolo 90°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308790 50
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308785 50
Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308760 50
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 50	308765 50