

Garant**Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, BT 50 A = 400, Mandrino di Ø d1: 16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	303056 16
GTIN	4045197821744
Classe articolo	31A

Descrizione**Esecuzione:**

- **Forma cilindrica.**
- **Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell'anello rettificato.**
- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.**
- **Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.**

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza mandrino portafresa L ₄	17 mm
Sporgenza totale Dim. A	400 mm
Ø Esterno D	38 mm
Mandrino di Ø d ₁	16 mm
Ø Attacco D ₁	16 mm
Adattatore	BT 50 A = 400

Norma	DIN 6357
Norma attacco	ISO 7388-2
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	JIS B6339
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali