

Garant

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, conico, HSK-A 100 A = 200, Mandrino di \varnothing d1: 22 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	306710 22
GTIN	4045197821836
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.**
- **Con foro Balluffchip.**
- **Maggiore superficie di appoggio.**

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

\varnothing esterno D: 80 mm

\varnothing D₂: 48 mm

Lungh. mandrino portafresa L₄: 19 mm

Descrizione tecnica

\varnothing esterno D	80 mm
Mandrino di \varnothing d ₁	22 mm
\varnothing D ₂	48 mm

Lungh. mandrino portafresa L ₄	19 mm
Adattatore	HSK-A 100 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma attacco	DIN 69893
Norma attacco	DIN 69882-3
Norma attacco	ISO 12164-1
Forma	A
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 6,3 con 8000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Oscillazione	evaporato
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 22 mm	309840 22
--------------------------------------	-----------