



Fresa rotativa rivestita Z7 – media, dentatura alternata, HM TiAlN, Modello: C0616



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	540260 C0616
GTIN	4027497037704
Classe articolo	56L

Descrizione

Esecuzione:

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative LUKAS sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Rivestimento supplementare in TiAlN per maggiore durata e resistenza al calore.

Per sollecitazioni termiche e meccaniche elevate (Heavy Duty). **Forma cilindrica a testa tonda (WRC).**

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: Cilindrica a testa tonda (WRC)

Ø testa: 6 mm

Lunghezza della testina L₁: 16 mm

Lunghezza complessiva: 50 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	50 mm
Lunghezza della testina L ₁	16 mm
Descrizione della forma	Cilindrica a testa tonda (WRC)

Forma	C0616
Grado di finezza della dentatura	medio
Sigla della dentatura	Z7
Tipo di dentatura	a denti alterni
Ø testa	6 mm
Ø gambo	6 mm
Materiale da taglio	HM TiAlN
Rivestimento	TiAlN
Tipo di prodotto	Fresa rotativa