

## Supporto diamantato in astuccio di pelle, Sigla materiale abrasivo / Grana $\mu\text{m}$ : D25



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	559100 D25
GTIN	2050001025418
Classe articolo	56Z

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Rivestimento diamantato distribuito uniformemente**, legato mediante uno strato di nichel.

#### Durata quasi infinita!

#### Uso:

**Per ravvivare e affilare** utensili per la lavorazione del metallo e del legno. Adatte per acciaio, acciaio superrapido HSS e metalli duri. Per utensili piccoli o a punta utilizzare le superfici non forate.

#### Non per limatura.

Dimensione pratica; adatta per smussare i taglienti in metallo duro affilati. Per superfici precise, per levigature di precisione.

#### Nota:

**Non utilizzare a secco, bensì con acqua o petrolio.**

### Descrizione tecnica

Grado di finezza	fine
Materiale abrasivo	diamantata
Sigla materiale abrasivo	D
Lunghezza	115 mm
Larghezza	25 mm
Altezza	3 mm
Imballaggio	Astuccio in pelle

Tipo di prodotto

Pietra a coltello

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	idoneo		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		