

Garant

Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 250/6mm

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	310750 250/6
GTIN	4045197152169
Classe articolo	31R

Descrizione**Esecuzione:**

- **Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.**
- **Corpo in acciaio con riduzione del peso e dell'inerzia delle masse.**
- **Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.**
- **I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.**
- **Elevata precisione di concentricità radiale.**

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

1 set di griffe reversibili **con doppia dentatura.**

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Per mandrini autocentranti a tre griffe e comando tangenziale vedi n. art. 313120 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H_1 : 83 mm

Altezza con griffe H_2 : 124 mm

Numero di viti prigioniere: 4

Dim. viti prigioniere: M12

Chiave quadro maschio K: 12 mm

Descrizione tecnica

Passaggio E	76 mm
Peso	28 kg
Numero max. giri	2700 min ⁻¹
Dimensione cono	6
Dim. viti prigioniere	M12
Numero di viti prigioniere	4
Altezza con griffe H_2	124 mm
Ø esterno A	250 mm
Altezza senza griffe H_1	83 mm
Chiave quadro maschio K	12 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250	315200 250
Fermapezzo Altezza h 15 mm	313033 15

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314620 250
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314000 250
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314400 250
Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250	315000 250
Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm	314600 250
Morsa fermautensile, modulo base Altezza h 15 mm	313036 15
Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm	314020 250
Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm	314420 250