



Mandrino autocentrante manuale a tre griffe in acciaio attacco a cono corto, DIN 702-3, Ø Esterno A / Cono: 250/8 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	310700 250/8
GTIN	4019208026084
Classe articolo	36R

Descrizione

Esecuzione:

- Mandrino autocentrante a chiusura manuale con anello elicoidale e serraggio concentrico.
- Corpo in ghisa o acciaio.
- Cremagliera a spirale forgiata, equilibrata e temprata.
- I fianchi delle eliche e quelli filettati delle griffe sono rettificati.
- Elevata precisione di concentricità radiale.

Uso:

Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nel cono mandrino macchina senza flangia intermedia.

Per corone di mandrini DIN 55027 con **viti prigioniere e dadi di spallamento.**

Norma:

DIN 702-3.

Fornitura:

1 set = 3 morsetti per alesatura temprati, presa esterna e 1 set = 3 morsetti per tornitura temprati, presa interna.

1 Chiave di serraggio e relative viti o perni di fissaggio a seconda del mandrino autocentrante.

Accessori speciali:

Griffe di ricambio e supplementari vedi n. art. 314000 – 315200. **Blocchetto di protezione trucioli** vedi n. art. 312800.

Nota:

Mandrino a tre griffe e comando tangenziale vd. n. art. 313110 – 313140.

La norma DIN 702-3 è conforme alla vecchia norma DIN 55029.

Codice a colori per accessori: Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms

Passaggio E: 76 mm

Altezza senza griffe H₁: 83 mm

Altezza con griffe H₂: 124 mm

Numero di viti prigioniera: 4

Dim. viti prigioniera: M16

Chiave quadro maschio K: 12 mm

Descrizione tecnica

Chiave quadro maschio K	12 mm
Dim. viti prigioniera	M16
Passaggio E	76 mm
Numero di viti prigioniera	4
Numero max. giri	3000 min ⁻¹
Ø esterno A	250 mm
Altezza senza griffe H ₁	83 mm
Dimensione cono	8
Altezza con griffe H ₂	124 mm
Peso	30 kg
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Mandrino elicoidale piano

Accessori

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm

314400 250

315200 250

Set di 3 griffe per tornitura, dure presa esterna Per tipo mandrino 250

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm

314000 250

Set di 3 griffe base temprate Per tipo mandrino 250 mm

314020 250

Set di 3 morsetti teneri Per tipo mandrino 250 mm

314420 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

314620 250

Set di 3 morsetti integrali teneri Per tipo mandrino 250 mm

314600 250

Set di 3 morsetti integrali duri presa interna Per tipo mandrino 250

315000 250