

Garant**Fresa rotativa Z7 – media, dentatura alternata, HM, Modello: D0807****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540200 D0807
GTIN	4045197154989
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma sferica** (KUD).

Uso:

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Ø gambo: 6 mm

Descrizione della forma: sfera

Ø testa: 8 mm

Lunghezza della testina L_1 : 7 mm

Lunghezza complessiva: 47 mm

Ø gambo: 6 mm

Descrizione tecnica

Sigla della dentatura	Z7
Grado di finezza della dentatura	medio
Descrizione della forma	sfera
Ø testa	8 mm
Lunghezza complessiva	47 mm

Forma	D0807
Lunghezza della testina L ₁	7 mm
Tipo di dentatura	a denti alterni
Ø gambo	6 mm
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa