



Mandrino autocentrante a comando tangenziale con morsetti integrali reversibili, DIN 702-3, Modello / Attacco coni corti: 250/8



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313130 250/8
GTIN	4019208227856
Classe articolo	33R

Descrizione

Esecuzione:

- **Massima precisione di rotazione concentrica e di cambio.**
- **Protezione griffe, serraggio concentrico.**
- **Grande passaggio.**
- **Precisione doppia rispetto a quanto indicato nella norma DIN 6386.**
- **Elevata forza di serraggio con sforzo minimo.**
- **Numero di giri maggiore grazie al blocco di sicurezza.**
- **Inversione o sostituzione rapidi e semplici delle griffe.**
- **Profilo esterno con bordo protetto contro gli spruzzi d'acqua.**
- **Nipplo di lubrificazione per ingrassare tutte le superfici di scorrimento.**

Vantaggi:

Per forze di serraggio e precisioni di concentricità radiale estremamente elevate e precisione continua di ripetibilità affidabile.

Uso:

Per testine a norma DIN 702-3. Con viti prigioniere e dado di spallamento. Il mandrino autocentrante viene inserito direttamente nella testina senza flangia intermedia.

Materiale:

Interamente in acciaio, completamente temprate in superficie.

Fornitura:

Include: 1 set di griffe, 1 chiave di serraggio, 1 set di viti di fissaggio.

Nota:

Si può allargare il foro E: Dim. 160 a 45 mm, Dim. 200 a 55 mm, Dim. 250 a 75 mm, Dim. 315 a 102 mm (con maggiorazione di prezzo).

Codice a colori per accessori: Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm

Campo di serraggio con morsetti temprati esterni: 8 - 253 mm

Campo di serraggio con morsetti temprati interni: 99 - 261 mm

Corsa di serraggio per griffa S: 8 mm

Ø esterno A: 256 mm

Passaggio E: 62 mm

Ø contropunta B: 139,719 mm

Descrizione tecnica

Campo di serraggio con morsetti temprati interni	99 - 261 mm
Campo di serraggio con morsetti temprati esterni	8 - 253 mm
Ø contropunta B	139,719 mm
Modello	250
Corsa di serraggio per griffa S	8 mm
Numero max. giri	4200 min ⁻¹
Numero di viti prigioniere	4
Peso	33 kg
Passaggio E	62 mm
Dim. viti prigioniere	M16
Attacco a cono corto	8
Ø esterno A	256 mm
Chiave quadro interno K	14 mm
Norma	DIN 702-3
Codice a colori per accessori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Mandrini autocentranti a comando tangenziale

Accessori

Set di 3 morsetti, duri Per tipo mandrino 250	313210 250
Set di 3 griffe base dentatura diritta Per tipo mandrino 250	313207 250
Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 250	313205 250
Set di 3 morsetti duri Per tipo mandrino 250	313250 250
Set di 3 griffe base dentatura obliqua Per tipo mandrino 250	313200 250