



## Set di 3 morsetti, teneri, Per tipo mandrino: 315



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313300 315
GTIN	4045197152206
Classe articolo	33R

### Descrizione

**Esecuzione:**

**Superficie di appoggio** rettificata, esecuzione **brunita**.

Non graduati, per la tornitura di  $\varnothing$  di serraggio singoli. Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita**.

**Uso:**

Dal momento che le griffe possono essere sostituite **in pochi secondi** o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all'uso vicino alla macchina. **In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina**. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Per l'avvitamento alle griffe base temprate. Per serraggio di pezzi con forma irregolare o già lavorati che non devono essere danneggiati. I morsetti vengono lavorati in base alla forma del pezzo.

**Materiale:**

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

**Per:**

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale RöhM Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

**Nota:**

Morsetti in alluminio, **su richiesta**.

### Descrizione tecnica

Larghezza B	34,3 mm
Distanza fori b	54 mm
Lunghezza L	145 mm
Altezza H	50 mm
Per tipo mandrino	315 mm
Larghezza cava D	12 mm
Lunghezza costola A	26 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Schunk
Per codice a colori	Mandrino autocentrante con comando tangenziale e ganasce Röhmm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale