

**Disco per troncatura PREMIUM***, Ø Disco: 125mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	563300 125
GTIN	9003170359443
Classe articolo	53T

Descrizione**Esecuzione:**

Modello speciale di stabilità laterale e durata elevate per la troncatura di **acciai CrNi**; ottime prestazioni anche sull'acciaio.

Uso:

Per la troncatura a mano su smerigliatrici angolari elettriche e ad aria compressa con velocità di taglio v_c di 80 m/s.

Specifica:

A30R-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura. Utilizzare dischi per troncatura INOX con velocità di taglio ridotta.

Descrizione tecnica

Numero massimo giri	12200 min ⁻¹
Ø Foro	22,23 mm
Larghezza disco	2 mm

Descrizione della forma	curvato
Specifica	A30R-BFXA
Ø Disco	125 mm
Per spessori materiale	6 - 10 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		