

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 315****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 313450 315 |
| GTIN | 4019208193472 |
| Classe articolo | 33R |

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------|
| Larghezza cava D | 21 mm |
| Per filettatura DIN 912 | M16 |
| Distanza fori b | 28 mm |
| Distanza fori a | 30 mm |
| Per tipo mandrino | 315 mm |
| Lunghezza L | 140 mm |

| | |
|------------------|---|
| Larghezza B | 50 mm |
| Altezza H | 50 mm |
| Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio |