




Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 254



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	313760 254
GTIN	4019208193816
Classe articolo	32R

Descrizione

Esecuzione:

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione.**

Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per :

Mandrini autocentranti Schunk, Röhmm e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino autocentrante e ganasce Schunk

Lunghezza L: 125 mm

Larghezza B: 40 mm

Altezza H: 40 mm

Distanza fori a: 30 mm

Distanza fori b: 30 mm

Larghezza cava D: 16 mm

Descrizione tecnica

Altezza H	40 mm
-----------	-------

Larghezza B	40 mm
Lunghezza L	125 mm
Distanza fori a	30 mm
Per filettatura DIN 912	M12
Distanza fori b	30 mm
Per tipo mandrino	254 mm
Larghezza cava D	16 mm
Per codice a colori	Mandrino autocentrante e ganasce Schunk
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio