

**Set di 3 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 250****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	313450 250
GTIN	4019208193465
Classe articolo	33R

Descrizione**Esecuzione:**

Scanalatura e dentatura **fresate di precisione, esecuzione brunita.**

Bisellati per \varnothing piccoli.

Materiale:

Prodotto di qualità in 16MnCr5.

Per:

Mandrini autocentranti Schunk, Röhme e altre marche.

Accessori speciali:

Tasselli n. art. 313505 – 313605.

Nota:

- **Per l'adattamento al mandrino autocentrante, si prega di controllare tipo di dentatura, larghezza scanalatura (D) e distanza dei fori (a, b).**
- **Morsetti in alluminio, su richiesta.**

Descrizione tecnica

Lunghezza L	120 mm
Distanza fori a	20 mm
Larghezza cava D	21 mm
Per filettatura DIN 912	M16
Larghezza B	50 mm
Distanza fori b	28 mm

Altezza H	50 mm
Per tipo mandrino	250 mm
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini autocentranti a forte serraggio