

**Set di 4 morsetti teneri, Per tipo mandrino: 350 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	314500 350
GTIN	4019208034331
Classe articolo	36R

Descrizione**Esecuzione:**

Superficie di appoggio **fresata di precisione, esecuzione non brunita.**

Uso:

Morsetti pergriffe base temprate.

Materiale:

16 MnCr5

Per :

Mandrino autocentrante a quattro griffe n. art. 312000; 312500; 312700.

Nota:

- **In generale, le griffe si possono continuare a sostituire, finché le guide sul mandrino non sono usurate.**
- **I morsetti acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.**

Morsetti in alluminio, **su richiesta.**

Per codice a colori: Mandrino a spirale piena e ganasce RöhM

Lunghezza L: 137 mm

Altezza H: 63 mm

Larghezza cava D: 12,72 mm

Distanza fori b: 76,2 mm

Lunghezza costola A: 19,02 mm

Anche per mandrini di tipo: 400 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza L	137 mm
-------------	--------

Altezza H	63 mm
Distanza fori b	76,2 mm
Per tipo mandrino	350 mm
Anche per mandrini di tipo	400 mm
Lunghezza costola A	19,02 mm
Larghezza cava D	12,72 mm
Per codice a colori	Mandrino a spirale piena e ganasce Röhms
Tipo di prodotto	Ganasce per mandrini a spirale piana