

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 153/110mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine 315900 153/110

GTIN 4019208059464

Classe articolo 38L

**Descrizione****Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

**Testo didascalie:**

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

**Uso:**

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

**Descrizione tecnica**

Ø Campo regolazione posizione A 150 - 215 mm

Ø Interno	110 mm
Ø Esterno	153 mm
Per Ø mandrino autocentrante fino a	250 mm
Peso	1,5 kg
Ø Campo regolazione posizione J	50 - 115 mm
Per Ø mandrini autocentranti	80 - 200 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce