

Garant**CCMT 09T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260060 HB7010-1
GTIN	4045197852830
Classe articolo	21G

Descrizione

CCMT 09T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucoli: SS

Tolleranza: M

Profondità di taglio a_p : 0,2 - 2,5 mmAvanzamento f : 0,05 - 0,25 mm/gir,Velocità di taglio v_c applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Condizione di taglio	continuo
Raggio di curvatura	0,8 mm
Profondità di taglio a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocità di taglio v_c applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Avanzamento f	0,05 - 0,25 mm/gir,

Rompitrucioli	SS
Impiego principale	P
Assegnazione finitura/sgrossatura	finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	CCMT 09T308
Numero di sostituzioni/taglienti	2
Tolleranza	M
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura