

**Garant****TCMT 16T308, Tipo: HB7010-1****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	260958 HB7010-1
GTIN	4045197852878
Classe articolo	21G

**Descrizione**

TCMT 16T308 HB7010-1 Tipo: HB7010-1

Rompitrucioli: SS

Profondità di taglio  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvanzamento  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/gir,Velocità di taglio  $v_c$  applicazione principale: 150 - 500 m/min**Descrizione tecnica**

Rompitrucioli	SS
Profondità di taglio $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Velocità di taglio $v_c$ applicazione principale	150 - 500 m/min
Tipo	HB7010-1
Raggio di curvatura	0,8 mm
Impiego principale	P
Avanzamento $f$	0,05 - 0,2 mm/gir,
Condizione di taglio	continuo

Assegnazione finitura/sgrossatura	Finitura
Materiale da taglio	HM
Codice ISO Inserto	TCMT 16T308
Numero di sostituzioni/taglienti	3
Tipo di prodotto	Inserto per tornitura