

Mahr**Calibro a corsoio da officina in esecuzione leggera, Intervallo di misurazione: 1000mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412750 1000
GTIN	2050001060310
Classe articolo	43A

Descrizione**Esecuzione:**

Calibro a corsoio da officina con struttura ultraleggera, punte di misura e guida prismatica.

Letture esente da errore di parallasse.

Corsoio e calibro in alluminio. Peso ridotto del 50%. Antiusura e antigraffio grazie alla superficie anodizzata e temprata con durezza 1100 HV (simile alla ceramica).

Becchi di misura e punte inossidabili, temprati e rettificati. Nonio con graduazione di facile lettura e scala per interni. Scorrimento facile e preciso del corsoio.

Descrizione tecnica

Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Risoluzione	0,02 mm
Fissaggio	Vite di bloccaggio superiore
Peso	1,75 kg
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Intervallo di misurazione	0 - 1000 mm
Taratura	A1
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Superficie	anodizzata a tempra
Lunghezza dei becchi	150 mm

Risoluzione	1/50 mm
Limite di errore	0,08 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	Norma interna
Metrologia	analogico
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 1000 mm	021000 1000
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 1000 mm	021010 1000