

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 215/135mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	315900 215/135
GTIN	4019208059488
Classe articolo	38L

Descrizione**Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

Testo didascalie:

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

Uso:

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

Descrizione tecnica

Per Ø mandrino autocentrante fino a	250 mm
-------------------------------------	--------

Ø Campo regolazione posizione A	215 - 285 mm
Ø Interno	135 mm
Peso	5 kg
Ø Campo regolazione posizione J	70 - 140 mm
Ø Esterno	215 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce