

**Dispositivo per tornitura morsetti, Ø Esterno / Interno: 290/208mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	315900 290/208
GTIN	4019208059501
Classe articolo	38L

**Descrizione****Esecuzione:**

Nell'involucro si trova **un anello con dentatura a spirale** che viene azionato mediante un'apposita corona zigrinata. Tale anello comanda in modo continuo 3 griffe **reversibili** fissate mediante viti a quelle del mandrino. **Serrando il mandrino, le griffe del medesimo sono nella stessa condizione e posizione (precarico) che assumono durante il normale impiego.**

**Testo didascalie:**

Griffe di regolazione

Zigrinatura

Alloggiamento con anello elicoidale

Griffe riportate

Vite di sospensione

**Uso:**

Per **tornire i morsetti teneri con presa esterna o interna**. Idoneo anche per la **rettifica** di morsetti **temprati**.

**Descrizione tecnica**

Per Ø mandrino autocentrante fino a	315 mm
-------------------------------------	--------

Peso	7 kg
Ø Interno	208 mm
Ø Esterno	290 mm
Ø Campo regolazione posizione J	145 - 215 mm
Ø Campo regolazione posizione A	290 - 360 mm
Tipo di prodotto	Anello per tornitura ganasce