

**Calibri a corsoio, Intervallo di misurazione: 500mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	415186 500
GTIN	4045197479839
Classe articolo	41Z

Descrizione**Esecuzione:**

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate.

Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi Ø. Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni. Regolazione micrometrica.

Descrizione tecnica

Esecuzione elementi di lettura	cromata opaca
Lunghezza dei becchi	150 mm
Ø Misura aggiuntiva interna	20 mm
Peso	1,9 kg
Intervallo di misurazione	0 - 500 mm
Risoluzione	0,05 mm
Taratura	A1
Esecuzione superficie di contatto	temprate
Risoluzione	1/20 mm
Imballaggio	Custodia rigida
Norma	ISO 13385
Scostamento di misura E MPE	±0,1 mm

Registrazione micrometrica	sì
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temperate
Tipo di prodotto	Calibro a corsoio da officina

Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 500 mm	021000 500
Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 500 mm	021010 500